

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212165 80/6
GTIN	4045197192905
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Uporaba:

Z garnituro vijakov za obračalne ploščice art. 219800 – za vpenjanje obračalnih ploščic in varnostnih podložk.

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Garnitura varnostnih podložk	219955

primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1604
$\varnothing D_3$	64 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
\varnothing rezila D_c	80 mm
Število rezil Z	6
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	144 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	158 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	3,5 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	59,92 mm
Kot rampe α_{maks}	1,07 stopinj
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura varnostnih podložk10-delne	219955
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219800
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
	674252 20IP

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
20IP
