

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, Ø D/število rezil Z: 35/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212155 35/3
GTIN	4045197321404
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p \text{ maks}} = 2,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3
Vpenjalni navoj M	M16
Celotna dolžina L _{celotna}	42 mm
Ø D ₂	28,7 mm

Ø D ₃	23 mm
Ø rezila D _C	35 mm
Število rezil Z	3
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α _{maks}	19,94 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	2,5 mm
Kot rampe α _{maks}	2,41 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	68 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219805
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219807