


**ZDET 16M508 FR-721, GH1, Tip: ALU**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	220814 ALU
GTIN	4059782503922
Razred artikla	28E

**Opis**
**Priporočilo:**

Pri zamenjavi obračalne ploščice zamenjajte tudi vpenjalni vijak. Nadomestni vpenjalni vijaki so dobavljeni skupaj z obračalno ploščico.

**Napotek:**

$f_z$  za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Tip	ALUMINIJ
$f_z$ za grobo obdelavo $a_{p\text{ maks}}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
$f_z$ predhodno gladilno rezkanje $a_p$ 3 mm	0,05 - 0,15 mm
$f_z$ za gladilno rezkanje $a_p$ 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice S	5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZDET 16M508 FR-721
Zvrst	GH1

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	1640 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1370 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	1095 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		