

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 125/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212145 125/10
GTIN	4045197192837
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$ mm.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
Ø D_3	113 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Ø rezila D_c	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Število rezil Z	10
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	238 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	248 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2,5 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	109,94 mm
Kot rampe α_{maks}	0,44 stopinj
Nastavitveni kot κ	15 – 27 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219807
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219805
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP