

Garant**RDNX 0702 MOEN pozitivna, HB7635, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212222 INOX
GTIN	4045197527219
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmaks.} = 1,5$ mm.

Tehnični opis

Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDNX 0702 MOEN
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7635
Podajanje f_z na zob	0,18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		