

Garant
Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 20/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215800 20/3
GTIN	4045197133168
Razred artikla	210

Opis
Uporaba:
Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtilno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

Napotek:

 Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	20 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	90 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Prevesna dolžina L_1	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
Ø rezila D_c	20 mm
Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za α_{maks}	14,85 mm
Vrtilno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	38 mm
Vrtilno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	37 mm

Kot rampe α_{maks}	0,96 stopinj
$\varnothing D_3$	17 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814