

**Garant**
**Kotni rezkar 90°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 25/4mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215870 25/4
GTIN	4045197193070
Razred artikla	210

## Opis

### Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse materiale in za rezkanje utorov.

### Napotek:

Za vpenjala rezkarjev z navojem glejte poglavje 3 v glavnem katalogu.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

## Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	25 mm
Vpenjalni navoj M	M12
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	35 mm
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	47 mm
Kot rampe α <sub>maks</sub>	0,72 stopinj

Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	19,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814