

Garant**Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215850 50/7
GTIN	4045197221773
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino za privijačenje.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtalno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..

Ø rezila D_c	50 mm
Število rezil Z	7
Kot rampe α_{maks}	0,32 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	44,85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	97 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	98 mm
Ø D_3	47 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP