

**Garant**
**Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 25/3mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Zelo visoke zmogljivosti odrezovanje, ker so pri vsakem obratu aktivna 2 oziroma 3 rezila.

**Uporaba:**

Za obodno rezkanje in robljenje.

**Napotek:**

**Ne uporabljajte za izravnalno rezkanje in cirkularno pogrezanje!**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	110 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	28 mm
efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$	3
Ø rezila $D_c$	25 mm
Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Prevesna dolžina $L_1$	52 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	9
Izvedba držala	Držalo Weldon

Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2