


**CCGT 09T308, Zvrst: SP4019****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260079 SP4019
GTIN	2050001938947
Razred artikla	28D

Opis

CCGT 09T308 SP4019 Zvrst: SP4019

Lomilec odrezkov: 62

Globina reza a_p : 0,15 - 3 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 440 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,15 - 3 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	UNI
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	62
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Zvrst	SP4019

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje