

HEDI

Navijalnik kabla, Tip: 10N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081194 10N
GTIN	4003644016969
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Navijalniki kabla z **avtomatiko za izvlečenje in navijanje kabla, z večkratnim zaskokom na obrat**. Proti lomu odporno, zaprto **ohišje iz umetne mase**. Z zaščito **pred pregrevanjem** in robustnim neoprenskim kablom H07RN-F s priključkom z vtičnico. Enostavna montaža na steno oz. strop, z območjem vrtenja **150°**.

Funkcija:

IP24: zaščita pred brizganjem vode iz vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom $\varnothing < 12$ mm, vendar brez stika.

Uporaba:

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih kablov.

Napotek:

Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art. 080066 do 080079.

Tehnični opis

Material ohišja	Umetna masa
Višina	275 mm
Tip	10N
Struktura kabla	3G1,5

Material kabla	Neoprenska guma
Širina	185 mm
Nazivna priključna moč (razvit)	2000 (16 A) W
Dolžina	325 mm
Razred kabla	H07RN-F
Dolžina kabla	10 m
Nazivna napetost	250 V
Vrsta IP-zaščite	IP 24
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Vrsta izdelka	Navijalnik kabla