

Garant**Kotni rezkar 90°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 15,7/2mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215870 15,7/2
GTIN	4045197193025
Razred artikla	210

Opis

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse materiale in za rezkanje utorov.

Napotek:

Za vpenjala rezkarjev z navojem glejte poglavje 3 v glavnem katalogu.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	15,7 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	23 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003
Ø D_2	12,7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vpenjalni navoj M	M8
Število rezil Z	2
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	29,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	28,4 mm
Kot rampe α_{maks}	1,36 stopinj

Dolžina rampe L za α_{maks}	10,55 mm
$\varnothing D_3$	12,7 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814