

**CC.T 060202, Zvrst: CA525**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260091 CA525
GTIN	4960664678969
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060202 CA525 Zvrst: CA525

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P

Zvrst	CA525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje