

**Garant****Prikazovalna enota digitalni****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237601
GTIN	4045197816665
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

**Zunanja digitalna merilna naprava** za fino nastavljive glave GARANT. Elektronika in baterija sta v prikazovalni enoti in sta tako **zaščiteni zunaj** obdelovalnega centra. **Varna in preprosta pritrditev** s trajnim magnetom.

**Prednosti:**

**Primerno za vse** digitalne glave vretena GARANT.

V glavi vretena ni nobene elektronike in baterije, kar omogoča kompaktno izvedbo.

**Uporaba:**

**Do 0,001 mm (v colah)** natančno odčitavanje **v Ø**. **Najvišja natančnost ponovitve** in fina nastavitvev brez zračnosti z **direktnim sistemom za merjenje hoda** zagotavljata **optimalno varnost merjenja in procesno varnost**.

**Obseg dobave:**

Z nadomestno baterijo.

**Tehnični opis**

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

