



Komplet magnetnih primežev VersaMAG, Tip: VERSA-01



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Kompakten in močan trajni magnet s primežem za vpenjanje različnih komponent na magnetne površine brez orodja.

- **Mobilno, prilagodljivo in hitro za uporabo. Zaradi kompaktne zasnove in izjemno ozkega trajnega magneta se prilagaja vsakemu delovnemu mestu.**
- **Optimizira vsako delovno mesto: čisto in varno delo v številnih uporabah.**
- **Modularni sistem: edinstven modularni sistem zagotavlja varno držanje v številnih delovnih situacijah in ga je mogoče nenehno širiti z ustreznimi dodatki.**
- **Primež ima razpon vpenjanja 108 mm in širino čeljusti 100 mm.**
- **Zamenljive vpenjalne čeljusti v različnih višinah za vpenjanje večjih materialov, kot so pločevinaste plošče in cevi.**
- **Zahvaljujoč inovativnemu 2-rotorskemu sistemu z držalno silo do 7800 N za varno vpenjanje na vse magnetne površine – tudi v območju tankih pločevinastih plošč (od debeline 4 mm).**
- **Vpenjanje v zaprtih prostorih ali navpičnih ravninah? Zahvaljujoč kompaktni zasnovi in izjemno ozkemu trajnemu magnetu je to preprosto.**
- **Natančna poravnava trajnega magneta s 30-odstotno predhodno magnetizacijo.**
- **Varno vpenjanje komponent za nadaljnjo obdelavo z različnimi električnimi orodji, npr. kotni brusilniki, vrtalniki, žage, MULTIMASTER itd.**

Obseg dobave:

1 × trajni magnet, 1 × montažna plošča, 1 × primež, 1 × allenov ključ 3 mm, 1 × tovorni trak.

Tehnični opis

Dolžina A	212 mm
Masa	7,25 kg
Širina B	70 mm
Širina čeljusti	100 mm
Višina čeljusti	40 mm
Držalna sila magneta	7800 N
Vrsta izdelka	Magnetna vpenjalna plošča