

**CCMT 09T308, Zvrst: CA6525**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 CA6525 Zvrst: CA6525
Lomilec odrezkov: MQ
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 140 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Lomilec odrezkov	MQ
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje