

Garant**DN.G 150604, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250760 HB7415
GTIN	4045197667113
Razred artikla	21G

Opis

DN.G 150604 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	TIM
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 70 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje