


**CCGT 09T300, Zvrst: SP4019****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260075 SP4019
GTIN	2050001938909
Razred artikla	28D

Opis

CCGT 09T300 SP4019 Zvrst: SP4019

Lomilec odrezkov: 62

Globina reza a_p : 0,15 - 3 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 440 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	62
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Glavna uporaba	UNI
Globina reza a_p	0,15 - 3 mm
Zvrst	SP4019
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T300
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje