



Delovna svetilka Line Light, Tip: 1600

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081340 1600
GTIN	5708997000588
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Delovna svetilka Line Light je izdelana iz ekstrudiranega akrilnega profila z **vdelano lečo** (kot svetlobnega snopa 75°) in je zaradi tega izredno **robustna in odporna proti udarcem**. Zasnovana je za uporabo v **najtežjih pogojih** in zagotavlja močno in koncentrirano svetlobo v vsakem delovnem prostoru. Z **akumulatorjem za prenosno uporabo** z dodatno čelno žepno svetilko (150 lumnov).

S 24 V DC-vhodom za neposredno priključitev na stroj ali prek transformatorja art. 081342 na omrežno napetost 230 V.

Sijalka se lahko v držalu zavrti in se nastavi tako, da ne blešči.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za namestitev na **delovnem mestu ali v vozilu**.

Obseg dobave:

Delovna svetilka, 2 zaponki in vezni kosi, zaključni kosi, kabelska uvodnica/napenjalnik, 2 povezovalni objemki.

Tehnični opis

Število svetlečih diod	216
Napajanje	Omrežno napajanje
Svetlobni tok	1300 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 67

Zamenljiva sijalka	ne
Svetilnost	18 W
Nazivna napetost	230 V
Kot svetlobnega snopa	75 stopinj
Cona ATEX	brez
Celotna dolžina	1600 mm
Ø glave	25 mm
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto

Pribor

Držalo s priveskom	081345
Magnetno držalo	081344