

**CC.T 060204, Zvrst: CA510**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260092 CA510
GTIN	4960664696437
Razred artikla	25E

## Opis

CC.T 060204 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 140 - 450 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	HQ
Radij rezila	0,4 mm

Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje