

Garant**ZDHT 150508FR-F10 Prevlečeno z DLC, HB7805, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Obodno brušene obračalne rezalne ploščice za natančno prileganje v nosilnem orodju. Zmogljiv finostrukturni substrat najnovejše generacije rezalnih materialov. Optimizirana priprava rezalnih robov za uporabo v materialih, ki jih je lahko obdelovati.

Tehnični opis

Zvrst	HB7805
Podajanje f_z na zob	0,1 – 0,25 mm
Tip	ALUMINIJ
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZDHT 150508FR-F10
Zvrst	HB7805
Rezalni material	Karbidna trdina
Debelina plošče	5,56 mm

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	2000 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	2000 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	1400 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		