

Garant**CC.T 060204, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260142 HU7310
GTIN	4045197667809
Razred artikla	21G

Opis

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AM
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina

Preveleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje