


Garant**DN.G 110408, Zvrst: HU7305**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250754 HU7305
GTIN	4045197663306
Razred artikla	21G

Opis

DN.G 110408 HU7305 Zvrst: HU7305
Lomilec odrezkov: AM
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 400 - 600 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	400 - 600 m/min
Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	AM

Zvrst	HU7305
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNGG 110408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje