

**Garant****CC.T 09T304, Zvrst: CB7010**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260150 CB7010
GTIN	4045197667922
Razred artikla	21G

### Opis

CC.T 09T304 CB7010 Zvrst: CB7010  
Lomilec odrezkov: SM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 240 m/min

### Tehnični opis

Dodatna uporaba	M
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	70 - 180 m/min

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 240 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CB7010
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje