


DNMG 150608, Zvrst: CA510

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 4 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,6 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 450 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	PS
Rezalni pogoji	neprekinjen

Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje