

Garant**DN.G 110404, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250752 HB7415
GTIN	4045197667090
Razred artikla	21G

Opis

DN.G 110404 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	TIM
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 70 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje