



Plošče za grobo brušenje Cubitron™ 3, Ø plošče × širina plošče: 125X7mm



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560445 125X7
GTIN	4064035078829
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

Predelana in natančno oblikovana zrna Cubitron™ II z **izboljšano mikrokristalno strukturo za večjo zmogljivost in trajnost**. V primerjavi s Cubitron™ II z do 14 % večjo hitrostjo odstranjevanja in 2× večjim odstranjevanjem materiala.

Brusilna plošča za grobo brušenje z inovativnimi **Cubitron™ 3 natančno oblikovanimi keramičnimi zrni za INOX in jeklo**. Zelo velika učinkovitost brušenja in najdaljšo življenjska doba. Manjša sila pritiskanja plošče ob obdelovanec za neutrudljivo delo.

### Uporaba:

Za uporabo v zahtevnih aplikacijah brušenja, kot je obdelava varilnih šivov. Primerno za uporabo na INOX-u, jeklu in zlitinah za letalstvo.

### Specifikacija:

A36R-BF

## Tehnični opis

Opis oblike	zakrivljeni
Ø plošče	125 mm

Debelina plošče	7 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Brusno sredstvo	Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Specifikacija	A36R-BF
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	Zid
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		