

 **KOMET****Vrtalna krona KOMET KUB Centron®, Ø DC: 35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236650 35
GTIN	4047109025677
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 8 (9) × D.**
- **Centriranje s centrirno konico in vodilnimi čepi.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Ø vodilne opore je prilagojen na obračalno ploščico z radijem rezil 0,4 mm. Pri skozijskih izvrtinah je mogoče Ø vodilne opore prilagoditi s podložnimi folijami.**

Uporaba:

- **Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.**
- **S centrirno konico art. 236655 – 236657.**
- **Z obračalno rezalno ploščico art. 236740 – 237080.**

Primerno za:

Osnovno telo art. 236652/236654.

Obseg dobave:

Vrtalna krona vklj. z vodilno oporo (nadomestne vodilne opore art. 236658).

Od Ø 65 mm z vložki za obračalne rezalne ploščice (pri vložku za zunanjo obračalno rezalno ploščico je mogoče nastavljeni Ø 1 mm).

Tehnični opis

Število rezil Z	1
-----------------	---

Vijak za osnovno telo	239655 15IP1
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 05T304
Velikost centrirne konice	26
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Velikost osnovnega telesa	33
Serijska	KUB Centron®
Nazivni Ø D	35
Za colski Ø	1 3/8 col
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Osnovni element KOMET® Ø DC 33 mm	236652 33
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 26	236655 26
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 26	236656 26
Centrirna konica iz karbidne trdine KOMET KUB Centron® Tip 26	236657 26
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 15IP	239655 15IP
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 15IP1	239655 15IP1
Osnovni element KOMET® Ø DC 33 mm	236654 33
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon
8IP2

239655 8IP2

Osnovni element KOMET® Ø DC 33 mm

236653 33