



Kombinirana lestev MultiMaster 5, Število stopnic: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966101 5
GTIN	4003866403318
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Ena lestev, 5 načinov: samostoječa lestev, izvlečna samostoječa lestev, prislonska lestev v načinu odmika, prislonska lestev ter izvlečna prislonska lestev.

Preprosta in hitra menjava med načini z enoročnim upravljanjem in natančno nastavljivim podpornim delom v rastru reži 35 mm.

Eloksirane aluminijaste nosilne prečke, 80 mm globoke stopnice s tehnologijo Safer Step Technology. Zakovičena povezava stopnice z nosilno prečko. Ergonomski transport zahvaljujoč 2 kolesom na vzpenjalnem delu. Posebej oblikovan vrh z ročajem. Vrh je mogoče nasloniti notranje in zunanje vogale, kot tudi na stebre, s čimer se poveča prilagodljivost in vsestranskost. Vrh z magnetnim predalom za majhne dele, 2 držaloma s sponkami in sredinsko odprtino za akumulatorske vijačnike ali podobna orodja.

Standard:

DIN EN 131-4.

Tehnični opis

Globina prečke/stopnice	80 mm
Širina zložene lestve	0,64 m

Število stopnic	5
Masa	11,4 kg
Standard	DIN EN 131-4.
Dolžina zložene lestve	1,83 m
Dolžina lestve kot samostoječa lestev	1,83 m
Delovna višina samostoječe lestve pribl.	3,15 m
Dolžina izpeljane lestve	2,88 m
Globina zložene lestve	0,23 m
Z odlagalno polico	da
na kolesih	da
Serija	MultiMaster
Delovna višina prislonske lestve pribl.	3,7 m
Izvedba stopalne površine	stopnje
Material	Aluminij
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Večnamenska lestev