

**Vrtalna krona KOMET KUB Centron®, Ø DC: 45mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236650 45
GTIN	4047109025769
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

- **Procesna varnost do 8 (9) × D.**
- **Centriranje s centrirno konico in vodilnimi čepi.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Ø vodilne opore je prilagojen na obračalno ploščico z radijem rezil 0,4 mm. Pri skozijskih izvrtinah je mogoče Ø vodilne opore prilagoditi s podložnimi folijami.**

**Uporaba:**

- **Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.**
- **S centrirno konico art. 236655 – 236657.**
- **Z obračalno rezalno ploščico art. 236740 – 237080.**

**Primerno za:**

Osnovno telo art. 236652/236654.

**Obseg dobave:**

Vrtalna krona vklj. z vodilno oporo (nadomestne vodilne opore art. 236658).

Od Ø 65 mm z vložki za obračalne rezalne ploščice (pri vložku za zunanjo obračalno rezalno ploščico je mogoče nastavljati Ø 1 mm).

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239655 8IP2 (1,3 Nm)
---	----------------------

Število rezil Z	1
Vijak za osnovno telo	239655 20IP1
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 05T304
Velikost centrirne konice	40
Velikost osnovnega telesa	40
Serijska	KUB Centron®
Nazivni Ø D	45
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 20IP	239655 20IP
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Osnovni element KOMET® Ø DC 40 mm	236653 40
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 40	236655 40
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 20IP1	239655 20IP1
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 8IP2	239655 8IP2
Osnovni element KOMET® Ø DC 40 mm	236654 40
Osnovni element KOMET® Ø DC 40 mm	236652 40
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 40	236656 40

Centrirna konica iz karbidne trdine KOMET KUB Centron®  
Tip 40

---

236657 40