

**Garant****CC.T 09T302, Zvrst: CB7010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 09T302 CB7010 Zvrst: CB7010

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 240 m/min**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 240 m/min
Dodatna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	70 - 180 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	CB7010
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje