

Garant**DNMG 150604, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250760 HB7020
GTIN	4045197699541
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Radij rezila	0,4 mm

Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje