

Garant**CC.T 060202, Zvrst: HB7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260140 HB7310
GTIN	4045197667649
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje