

**DNMG 150608, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250797 CA6525
GTIN	4960664471744
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150608 CA6525 Zvrst: CA6525

Lomilec odrezkov: MS

Globina reza  $a_p$ : 0,7 - 4 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 220 m/min**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Lomilec odrezkov	MS
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,7 - 4 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,35 mm/v
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje