

**DNMG 150604, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 CA4515
GTIN	4960664600632
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 CA4515 Zvrst: CA4515
Lomilec odrezkov: STD
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 360 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Lomilec odrezkov	STD
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	K
Podajanje f	0,05 - 0,7 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje