


**DNMG 150604, Zvrst: KW10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 KW10
GTIN	4960664224371
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 KW10 Zvrst: KW10
Lomilec odrezkov: AH
Globina reza a_p : 0,8 - 3,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 400 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	AH
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,8 - 3,5 mm

Zvrst	KW10
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje