

## Električni podaljšek za F, B, PL, CZ, 250 V, Tip: 15B



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081183 15B
GTIN	4003644002214
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

**Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (IP44).**

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**. Za grobo uporabo, odporen proti olju in kislinam, z gladko površino, odporno proti obrabi.

**Zelo prilagodljiv oklepni kabel iz PU H07BQ-F 3G1,5.**

#### Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

### Tehnični opis

Dolžina kabla	15 m
Razred kabla	H07BQ-F
Primerno za države	F; B; PL; CZ
Tip	15B
Material kabla	Oklepni kabel
Struktura kabla	3G1,5
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Napajanje	Omrežno napajanje

Tip vtikača, vhod	E
Značilnost blagovnega imena	250 V
Omrežna napetost	250 V
Vrsta izdelka	Podaljšek (kabelski)

---

## Pribor

Sistem za obešanje kablov CableFix Tip L	081191 L
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip S	081191 S
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip XL	081191 XL