

**DNMG 150608, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250797 SW05
GTIN	4960664629732
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 SW05 Zvrst: SW05

Lomilec odrezkov: MU

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 140 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	Ti
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Lomilec odrezkov	MU

Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje