

Komplet omar s krilnimi vrati s polico, Število omar: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	949532 2
GTIN	4067263107798
Razred artikla	90N

Opis

Izvedba:

Ohišje in vrata iz jeklene pločevine, namestitvev polic je možna v rastru 40 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z ročajem, zaklepanje s **cilindrično ključavnico**. Komplet s **4 policami** iz pocinkane pločevine.

Obseg dobave:

2× št. 949531 vel. 1950/A.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Položaj ročaja	sredina
Število polic	4
Globina	430 mm
Višina	1950 mm

Model	A
Uporabna višina	1820 mm
Masa	74 kg
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Širina	950 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	80 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Omare za rednike

Pribor

Dodatna polica Tip 950	949534 950
------------------------	------------