

 KOMET**Vrtalna krona KOMET KUB Centron®, Ø DC: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236650 22
GTIN	4047109293502
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 8 (9) × D.**
- **Centriranje s centrirno konico in vodilnimi čepi.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Ø vodilne opore je prilagojen na obračalno ploščico z radijem rezil 0,4 mm. Pri skozijskih izvrtinah je mogoče Ø vodilne opore prilagoditi s podložnimi folijami.**

Uporaba:

- **Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.**
- **S centrirno konico art. 236655 – 236657.**
- **Z obračalno rezalno ploščico art. 236740 – 237080.**

Primerno za:

Osnovno telo art. 236652/236654.

Obseg dobave:

Vrtalna krona vklj. z vodilno oporo (nadomestne vodilne opore art. 236658).

Od Ø 65 mm z vložki za obračalne rezalne ploščice (pri vložku za zunanjo obračalno rezalno ploščico je mogoče nastavljeni Ø 1 mm).

Tehnični opis

Vijak za osnovno telo	239655 8IP
-----------------------	------------

Število rezil Z	1
Velikost centrirne konice	20
Velikost osnovnega telesa	20
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 030204
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239655 6IP (1,01 Nm)
Serijska	KUB Centron®
Nazivni Ø D	22
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Centrirna konica iz karbidne trdine KOMET KUB Centron® Tip 20	236657 20
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Osnovni element KOMET® Ø DC 20 mm	236654 20
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 8IP	239655 8IP
Osnovni element KOMET® Ø DC 20 mm	236653 20
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 20	236655 20
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 6IP1	239655 6IP1
Osnovni element KOMET® Ø DC 20 mm	236652 20
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 20	236656 20
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 6IP	239655 6IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6

