

**Vrtalna krona KOMET KUB Centron®, Ø DC: 52mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236650 52
GTIN	4047109081659
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 8 (9) × D.**
- **Centriranje s centrirno konico in vodilnimi čepi.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Ø vodilne opore je prilagojen na obračalno ploščico z radijem rezil 0,4 mm. Pri skozijskih izvrtinah je mogoče Ø vodilne opore prilagoditi s podložnimi folijami.**

Uporaba:

- **Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.**
- **S centrirno konico art. 236655 – 236657.**
- **Z obračalno rezalno ploščico art. 236740 – 237080.**

Primerno za:

Osnovno telo art. 236652/236654.

Obseg dobave:

Vrtalna krona vklj. z vodilno oporo (nadomestne vodilne opore art. 236658).

Od Ø 65 mm z vložki za obračalne rezalne ploščice (pri vložku za zunanjo obračalno rezalno ploščico je mogoče nastavljeni Ø 1 mm).

Tehnični opis

Vijak za osnovno telo	239655 20IP
-----------------------	-------------

Velikost centrirne konice	46
Število rezil Z	1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239655 10IP (2,8 Nm)
Velikost osnovnega telesa	46
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 06T304
Serijska	KUB Centron®
Nazivni Ø D	52
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 46	236656 46
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 20IP2	239655 20IP2
Osnovni element KOMET® Ø DC 46 mm	236654 46
Centrirna konica iz karbidne trdine KOMET KUB Centron® Tip 46	236657 46
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 46	236655 46
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 10IP	239655 10IP
Osnovni element KOMET® Ø DC 46 mm	236653 46

Osnovni element KOMET® Ø DC 46 mm

236652 46

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon
20IP

239655 20IP