

 KOMET**Vrtalna krona KOMET KUB Centron®, Ø DC: 42mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236650 42
GTIN	4047109025738
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 8 (9) × D.**
- **Centriranje s centrirno konico in vodilnimi čepi.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Ø vodilne opore je prilagojen na obračalno ploščico z radijem rezil 0,4 mm. Pri skoznjih izvrtinah je mogoče Ø vodilne opore prilagoditi s podložnimi folijami.**

Uporaba:

- **Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.**
- **S centrirno konico art. 236655 – 236657.**
- **Z obračalno rezalno ploščico art. 236740 – 237080.**

Primerno za:

Osnovno telo art. 236652/236654.

Obseg dobave:

Vrtalna krona vklj. z vodilno oporo (nadomestne vodilne opore art. 236658).

Od Ø 65 mm z vložki za obračalne rezalne ploščice (pri vložku za zunanjo obračalno rezalno ploščico je mogoče nastavljanje Ø 1 mm).

Tehnični opis

Število rezil Z	1
-----------------	---

ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 05T304
Vijak za osnovno telo	239655 20IP1
Velikost osnovnega telesa	40
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Velikost centrirne konice	40
Serijska	KUB Centron®
Nazivni Ø D	42
Za colski Ø	1 21/32 col
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Osnovni element KOMET® Ø DC 40 mm	236654 40
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 40	236655 40
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 20IP1	239655 20IP1
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 20IP	239655 20IP
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 40	236656 40
Osnovni element KOMET® Ø DC 40 mm	236652 40
Centrirna konica iz karbidne trdine KOMET KUB Centron® Tip 40	236657 40
Osnovni element KOMET® Ø DC 40 mm	236653 40
	211750 1,3

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 1,3 Nm

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon
8IP2

239655 8IP2