

**VNMG 160408, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251824 CA4515
GTIN	4960664600380
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,75 - 3 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,7 mm/v
Glavna uporaba	K
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Lomilec odrezkov	STD
Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje