

**Vrtalna krona KOMET KUB Centron®, Ø DC: 58mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 236650 58 |
| GTIN | 4047109081710 |
| Razred artikla | 24L |

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 8 (9) × D.**
- **Centriranje s centrirno konico in vodilnimi čepi.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Ø vodilne opore je prilagojen na obračalno ploščico z radijem rezil 0,4 mm. Pri skozijskih izvrtinah je mogoče Ø vodilne opore prilagoditi s podložnimi folijami.**

Uporaba:

- **Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.**
- **S centrirno konico art. 236655 – 236657.**
- **Z obračalno rezalno ploščico art. 236740 – 237080.**

Primerno za:

Osnovno telo art. 236652/236654.

Obseg dobave:

Vrtalna krona vklj. z vodilno oporo (nadomestne vodilne opore art. 236658).

Od Ø 65 mm z vložki za obračalne rezalne ploščice (pri vložku za zunanjo obračalno rezalno ploščico je mogoče nastavljanje Ø 1 mm).

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|--------------|
| Vijak za osnovno telo | 239655 20IP2 |
|-----------------------|--------------|

| | |
|---|------------------------------|
| Velikost osnovnega telesa | 55 |
| Velikost centrirne konice | 46 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 080404 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239655 15IP (6,3 Nm) |
| Število rezil Z | 1 |
| Serijska | KUB Centron® |
| Nazivni Ø D | 58 |
| Za colski Ø | 2 9/32 col |
| Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | pogojno poševen izhod |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Centrirna konica iz karbidne trdine KOMET KUB Centron® Tip 46 | 236657 46 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 15IP | 239655 15IP |
| Osnovni element KOMET® Ø DC 55 mm | 236653 55 |
| Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 46 | 236655 46 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 46 | 236656 46 |
| 8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm | 659874 50 |

| | |
|--|--------------|
| Osnovni element KOMET® Ø DC 55 mm | 236652 55 |
| Osnovni element KOMET® Ø DC 55 mm | 236654 55 |
| Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 20IP2 | 239655 20IP2 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm | 659957 1600 |