

Garant**CCGT 120402, Zvrst: HB7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260156 HB7310
GTIN	4045197668233
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AM
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 120402
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje