



Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: M12BDD2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z **nadzorom posameznih celic** in **prikazom napolnjenosti**. Robustno **kovinsko ohišje gonila** za dolgo življenjsko dobo. **Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC** z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.

- **S 4-polnim enosmernim motorjem z velikim vrtilnim momentom in malo vzdrževanja.**
- **Elektronika REDLINK™ – zanesljiva regulacija obremenitve z zaščito pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo akumulatorja, gonila in motorja.**
- **Dolžina le 185 mm.**
- **19-stopenjska nastavitve vrtilnega momenta z dodatno vrtalno stopnjo.**

Prednosti:

Izredno kompakten, dolžina le 185 mm.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, zaponko za pas, HD-kovčkom.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike najdete pod št. 073814, št. 073815, št. 073829 in št. 073840.

Tehnični opis

Maksimalni \varnothing s spiralnim svedrom v les	22 mm
Tipična uporaba	Medium
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 400 min ⁻¹
Izvedba motorja	4-polni motor
Maksimalni vrtilni moment v trdo	30 Nm
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Masa	1,2 kg
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 10 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1500 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvajalca	M12BDD-202C
Maksimalni \varnothing s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Napetost akumulatorja	12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik

Pribor

Kotni nastavek za vijačenje Tip OSD2	073920 OSD2
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C

Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Kotni nastavek za vijačenje Tip WB1	073920 WB1