

**Vrtalna krona KOMET KUB Centron®, Ø DC: 59mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236650 59
GTIN	4047109081727
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 8 (9) × D.**
- **Centriranje s centrirno konico in vodilnimi čepi.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Ø vodilne opore je prilagojen na obračalno ploščico z radijem rezil 0,4 mm. Pri skozijskih izvrtinah je mogoče Ø vodilne opore prilagoditi s podložnimi folijami.**

Uporaba:

- **Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.**
- **S centrirno konico art. 236655 – 236657.**
- **Z obračalno rezalno ploščico art. 236740 – 237080.**

Primerno za:

Osnovno telo art. 236652/236654.

Obseg dobave:

Vrtalna krona vklj. z vodilno oporo (nadomestne vodilne opore art. 236658).

Od Ø 65 mm z vložki za obračalne rezalne ploščice (pri vložku za zunanjo obračalno rezalno ploščico je mogoče nastavljanje Ø 1 mm).

Tehnični opis

Število rezil Z	1
-----------------	---

ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 080404
Vijak za osnovno telo	239655 20IP2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239655 15IP (6,3 Nm)
Velikost osnovnega telesa	55
Velikost centrirne konice	46
Serijska	KUB Centron®
Nazivni Ø D	59
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Osnovni element KOMET® Ø DC 55 mm	236653 55
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 20IP2	239655 20IP2
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 15IP	239655 15IP
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 46	236655 46
Osnovni element KOMET® Ø DC 55 mm	236652 55
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Osnovni element KOMET® Ø DC 55 mm	236654 55
Centrirna konica iz karbidne trdine KOMET KUB Centron® Tip 46	236657 46

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 46	236656 46
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600