

**Garant****CC.T 09T308, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260152 HB7020 |
| GTIN                  | 4045197698865 |
| Razred artikla        | 21G           |

## Opis

CC.T 09T308 HB7020 Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

## Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Glavna uporaba                          | P               |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 350 m/min |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen |
| Globina reza $a_p$                      | 0,2 - 4 mm      |
| Radij rezila                            | 0,8 mm          |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,3 mm/v  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Lomilec odrezkov                    | SM                                      |
| Zvrst                               | HB7020                                  |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava                 |
| Rezalni material                    | HM                                      |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | CCMW 09T308                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 2                                       |
| Toleranca                           | M                                       |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |