

Garant**CC.T 120404, Zvrst: CB7010**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260158 CB7010
GTIN	4045197668271
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 CB7010 Zvrst: CB7010

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 240 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Dodatna uporaba	M
Glavna uporaba	P

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 240 m/min
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	70 - 180 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CB7010
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje