

**VNMG 160404, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251752 CA510
GTIN	4960664700066
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 590 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	PQ
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje